

## Clave 1412

### 1. Descripción del producto:


Rueda de diamante (11A2)

**Dimensiones (in):** 4 " x 1-1/2 " x 1-1/4 "


**Dimensiones (mm):** 100 x 38 x 31.75

**Especificación:** D120R100KBX8D06P

**Máx. RPM:** 9,549



### Tipo 11A2



**D = 100 mm**

**T = 38 mm**

**H = 31.75 mm**

Abrasivo	Tamaño de grano	Dureza	Concentración	Cuerpo	Liga	Código Interno	Color	Calidad
D = Diamante	120 = Fino	R = Media	100 = Media	K = Alubak	B = Resinoso	X8D	06 = Turquesa	P = Premium



Afiladora  
Universal

### 1. Aplicación

- Para esmerilado de carburos cementados en húmedo y en seco, cuando se toca menos del 15% de acero.

### 2. Instrucciones de operación

- Para uso en una afiladora universal.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

### 3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca intente realizar cortes curvos.
- No se utilice para operaciones de desbaste.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 4. Manejo

- Maneje la rueda con precaución para prevenir golpes o caídas. Si la rueda sufre fractura, ruptura o tiene un daño evidente, no deberá ser montada.

### 5. Almacenamiento

- La rueda debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

### 6. Unidades de empaque

Piezas por caja: 1 unidad.