

# Ficha técnica


**TENAZIT®**

Clave  
**2581**

## 1. Descripción del producto:

Disco lam miniatura con fijación roloc (macho)

<b>Dimensiones (in):</b>	2"
<b>Dimensiones (mm):</b>	50
<b>Abrasivo:</b>	Cerámico
<b>Especificación:</b>	CER-60
<b>Máx. rpm:</b>	30,000
<b>Respaldo:</b>	Plástico
<b>Velocidad máx:</b>	80 m/s



## 1. Aplicación



- Ideal para desbaste de acero inoxidable, titanio, inconel y soldaduras.
- Vida útil excepcional al compararse con los discos de cambio rápido tradicionales.

## 2. Instrucciones de operación

- Utilice en un mototool.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco de 0° a 30° de la superficie de trabajo para obtener mejores resultados.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes caídas o desgarres. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

## 5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

## 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 10 unidades.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)